

LF320G

Cartouche fusible industrielle 10x38 gG 20A



- Compatibilité
 - Compatible avec montage Rail DIN
Non
- Principales caractéristiques électriques
 - Pouvoir de coupure assigné I_{cn} sous AC selon IEC 60898-1
120 kA
 - Tension assignée d'emploi U_e
500 V
 - Fréquence assignée
50 Hz
- Protection
 - Caractéristique du fusible
gG
- Puissance
 - Puissance dissipée totale sous I_N
2 W
- Matières
 - Transparent
Non
- Installation, montage
 - Démontabilité haute pour produits modulaires
Non
 - Démontabilité basse pour produits modulaires
Non
 - Approprié pour montage encastré
Non
- Equipement

- Accessoriable
Non
- Standards
 - Directive européenne WEEE concerné
- Conditions d'utilisation
 - Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
3