



ADC416F



**Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 16A 30mA type AC**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type de pôles	3P+N
Courbe	C

**Sécurité**

Type de protection différentielle	AC
Classe de protection (IP)	IP2X

**Principaux attributs électriques**

Pouvoir de coupure nominal I <sub>cn</sub> AC selon IEC 60898-1	6 kA
---	------

**Tension**

Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 000 V
Tension maxi d'utilisation	440 V
Tension assignée d'emploi U <sub>e</sub>	230 - 400 V
Catégorie de surtension selon IEC 60947-1	3

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	16 A
Courant différentiel assigné	30 mA
Courant assigné à 20°C	16,70 A
Courant assigné à 30°C	16 A
Courant assigné à 35°C	15,80 A
Courant nominal à 40°C	15,50 A
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés	0,95
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés	0,95
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés	0,90
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés	0,85
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif	1,13 - 1,45 A
Pouvoir de coupure nominal I <sub>cs</sub> AC selon IEC 60898-1	6 kA
Pouvoir de coupure nominal I <sub>cs</sub> sous 230V AC selon IEC 60947-2	7,50 kA

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous I <sub>N</sub>	8,80 W
---	--------

<b>Fréquence</b>	
Fréquence	50 - 50 Hz
<b>Conditions d'utilisation</b>	
Altitude	2 000 m
Classe de limitation d'énergie I <sup>2</sup> t	3
Température de service	-5 - 60 °C
Température de stockage/transport	-25 - 70 °C
Degré de pollution suivant IEC 60664/IEC 60947-2	2
Tropicalisation/humidité/Exécution	Tous climats
<b>Endurance</b>	
Endurance mécanique nombre de manœuvres	6 000
<b>Équipement</b>	
Accessoirable	Oui
<b>Raccordement</b>	
Section de raccordement en câble souple	1 - 10 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple	1 - 10 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1 - 10 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1 - 16 mm <sup>2</sup>
<b>Installation, montage</b>	
Couple de serrage	1,90 - 1,90 Nm
Type de raccordement haut pour produits modulaires	Borne à vis
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne à vis
<b>Capacité</b>	
Nombre de modules	5
<b>Dimensions</b>	
Hauteur	93,40 mm
Largeur	88,50 mm
Profondeur	70 mm