



BD241



Bloc différentiel 2P 40A 30mA type AC

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles 2

Capacité

Nombre de modules 2

Tension

Tension assignée d'isolement 500 V

Tension assignée de tenue aux chocs 4 000 V

Courant électrique

Courant différentiel assigné 30 mA

Courant assigné nominal 40 A

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz