



BD246



### Bloc différentiel 2P 40A 30mA type AC 60Hz

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Position du neutre	Gauche
Nombre de pôles	2

##### Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

##### Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 400 V
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 000 V

##### Courant électrique

Courant différentiel assigné Idn	30 mA
Courant assigné nominal	40 A

##### Fréquence

Fréquence	60 - 60 Hz
-----------	------------

##### Connectivité

Alignment des bornes basses pour appareils modulaires	Bornes alignées
---	-----------------

##### Dimensions

Hauteur	70 mm
Largeur	35 mm
Profondeur	92 mm