



BD341



Bloc différentiel 3P 40A 30mA type AC

Caractéristiques techniques

Architecture

Position du neutre	Gauche
Nombre de pôles	3

Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

Tension

Tension assignée d'emploi U_e	400 - 400 V
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 000 V

Courant électrique

Courant différentiel assigné	30 mA
Courant assigné nominal	40 A

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Connectivité

Alignement des bornes basses pour produits modulaires	Bornes alignées
---	-----------------

Dimensions

Hauteur	70 mm
Largeur	35 mm
Profondeur	92 mm