



BDC840



**Bloc différentiel double sortie 4P 40A 30mA type AC**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Position du neutre	Gauche
Nombre de pôles	4

**Capacité**

Nombre de modules	3
-------------------	---

**Tension**

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 400 V
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 000 V

**Courant électrique**

Courant différentiel assigné Idn	30 mA
Courant assigné nominal	40 A

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Connectivité**

Alignment des bornes basses pour appareils modulaires	Bornes alignées
---	-----------------

**Dimensions**

Hauteur	102 mm
Largeur	52,50 mm
Profondeur	70 mm