

BDH925F

Bloc différentiel double sortie 3P+N 25A 30mA type haute immunité

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	25 A
Courant différentiel assigné	30 mA

Architecture

Nombre de pôles	4

Sécurité

Type de protection différentielle	A HI

Capacité

Nombre de modules	3

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz

Installation, montage

Couple de serrage	1,90 - 1,90 Nm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	1,80 W

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	1 000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	6 000

Tension

Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 000 V

Connectivité

Alignement des bornes basses pour produits modulaires	Bornes alignées

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification