



EC050

Compteur divisionnaire monophasé direct 32A 1M

Caractéristiques techniques

Architecture

Type de pôles 1P+N

Courant électrique

Courant assigné nominal 32 A

Courant de circuit de mesure maximum 32 A

Capacité

Nombre de modules 1

Connectivité

Type de raccordement Raccordement direct

Principaux attributs électriques

Type d'émetteur d'impulsion Optique

Compatibilité

Adapté à Achat

Mesure

Système de mesure Mesure directe

Type d'appareil de mesure Electronique

Plage de mesure de la fréquence 50 - 60 Hz

Alimentation électrique

Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie 1

Fonctions

Classe de précision B

Type de code douane Tarif simple

Sécurité

Classe de protection (IP) IP20

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 45 °C

Température de stockage/transport -25 - 70 °C

Puissance

Puissance consommée VA 6,70 VA

Puissance dissipée totale sous IN 6,70 W