



BF326



## Bloc différentiel 3P 25A 300mA type AC

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Position du neutre	Gauche
Nombre de pôles	3

#### Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

#### Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 400 V
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 000 V

#### Courant électrique

Courant différentiel assigné	300 mA
Courant assigné nominal	25 A

#### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------