



EC453

## Pack afficheur modulaire des consommations multi-énergies RT2012

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Type de pôles 1P+N

#### Courant électrique

Courant de circuit de mesure maximum 90 A

#### Capacité

Nombre de modules 3

#### Connectivité

Type de connection/prise QuickConnect

#### Mesure

Plage de mesure de la fréquence 50 - 50 Hz

#### Fonctions

Classe de précision 0.05

#### Sécurité

Indice de protection IP IP20

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

#### Puissance

Puissance consommée VA 3 VA

Puissance dissipée totale sous IN 3 W