



ECM180D

Compteur monophasé direct 80A 2M MBUS MID

Caractéristiques techniques

Architecture

Système bus	M-BUS
Type de pôles	1P+N

Courant électrique

Courant assigné nominal	80 A
Courant de circuit de mesure maximum	80 A

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Connectivité

Type de raccordement	Raccordement direct
----------------------	---------------------

Dimensions

Hauteur	92 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	60 mm

Principaux attributs électriques

Type d'émetteur d'impulsion	Optique
-----------------------------	---------

Compatibilité

Adapté à	Achat/vente
----------	-------------

Raccordement

Section de racordement en entrée de comptage	33 - 33 mm ²
Section de racordement en sortie de comptage	33 - 33 mm ²
Type de connexion/prise au Bus système	Borne de raccordement au Bus

Installation, montage

Couple de serrage	2 - 2 Nm
-------------------	----------

Fonctions mécaniques

Couple de serrage nominal connexion digitale	0,50 - 0,50 Nm
--	----------------

Mesure

Système de mesure	Mesure directe
Type d'appareil de mesure	Electronique
Plage de mesure du courant	0,25 - 80,0 A

Plage de tension de mesure PH/N	92 - 276 V
---------------------------------	------------

Plage de mesure de la fréquence	45 - 65 Hz
---------------------------------	------------

Alimentation électrique

Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie	1
---	---

Fonctions

Classe de précision	B
---------------------	---

Type de code douane	T1...T2 (230V AC)/T1...T2 M-BUS
---------------------	---------------------------------

Est calibré	Oui
-------------	-----

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 55 °C
------------------------	-------------

Température de stockage/transport	-25 - 70 °C
-----------------------------------	-------------

Puissance

Puissance consommée VA	2 VA
------------------------	------

Puissance dissipée totale sous IN	1 W
-----------------------------------	-----