



ECN140D

Compteur monophasé direct 40A 1M

Caractéristiques techniques

Architecture

Type de pôles	1P+N
---------------	------

Courant électrique

Courant assigné nominal	40 A
Courant de circuit de mesure maximum	40 A

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Connectivité

Type de raccordement	Raccordement direct
----------------------	---------------------

Dimensions

Hauteur	92 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	58 mm

Equipement

Type d'émetteur d'impulsion	Optique
-----------------------------	---------

Compatibilité

Convient pour	Achat
---------------	-------

Raccordement

Section de raccordement en entrée de comptage	16 - 16 mm ²
Section de raccordement en sortie de comptage	16 - 16 mm ²

Installation, montage

Couple de serrage	1 - 1 Nm
Montage sur	Rail DIN

Mesure

Système de mesure	Mesure directe
Type d'appareil de mesure	Électronique
Plage de mesure du courant	0,25 - 40,0 A
Plage de tension de mesure PH/N	184 - 276 V
Plage de mesure de la fréquence	45 - 65 Hz

Alimentation électrique

Fonctions

Classe de précision	B
Type de code douane	Tarif simple
Est calibré	Oui

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 55 °C
Température de stockage/transport	-25 - 70 °C

Puissance

Puissance consommée VA	2 VA
Puissance dissipée totale sous IN	1 W

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------