



ED194

Délesteur 3 voies tournantes

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Capacité

Nombre de modules 3

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 40 °C

Température de stockage/transport -40 - 80 °C

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles 100 000

Dimensions

Hauteur 85 mm

Largeur 53 mm

Profondeur 64 mm