



BTC480E



## Bloc différentiel 4P 125A Réglable type AC

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
Courant différentiel assigné	300 mA, 500 mA, 1000 mA

#### Architecture

Nombre de pôles	4
-----------------	---

#### Sécurité

Type de protection différentielle	AC
-----------------------------------	----

#### Tension

Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6 000 V

#### Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	10 - 70 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	10 - 50 mm <sup>2</sup>

#### Connectivité

Type de raccordement	Borne à vis
Alignement des bornes basses pour produits modulaires	Bornes alignées

#### Dimensions

Hauteur	103 mm
Largeur	213 mm
Profondeur	69 mm