



**Télerupteur 2F 24V**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	16 A
Courant de repos	6 mA

**Capacité**

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Raccordement**

Type de contact	2NO
Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
Nombre de contacts	2

**Tension**

Tension circuit de commande en CA	24 - 24 V
Tension circuit de commande en CC	12 - 12 V
Tension de commande 2	12 - 12 V
Tension de commande 1	24 - 24 V
Tension assignée d'isolement	250 V

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 40 °C
Température de stockage/transport	-40 - 80 °C

**Connectivité**

Type de connection/prise	Borne à vis
--------------------------	-------------

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	2,40 W
Consommation à l'appel	25 VA

**Dimensions**

Hauteur	83 mm
Largeur	17,50 mm
Profondeur	63 mm

**Éclairage**

Charge max. de lampe fluorescente	800 VA
-----------------------------------	--------

EPN524

