25 A

25 A



## CDB725F

## Interrupteur différentiel 3P+N 25A 30mA type B

## Caractéristiques techniques

Architecture	
Type de pôles	3P+N
Courant électrique	
Courant assigné nominal	25 A
Courant différentiel assigné Idn	30 mA

Courant assigne nominal	25 A
Courant différentiel assigné Idn	30 mA
Pouvoir de fermeture et de coupure	0,80 kA
Courant conditionnel de court-circuit assigné Inc selon EN61008-1	10 kA
Courant assigné à -25°C	25 A
Courant assigné à -20°C	25 A
Courant assigné à -15°C	25 A
Courant assigné à -10°C	25 A
Courant assigné à -5°C	25 A
Courant assigné à 0°C	25 A
Courant assigné à 5°C	25 A
Courant assigné à 10°C	25 A
Courant assigné à 15°C	25 A
Courant assigné à 20°C	25 A
Courant assigné à 25°C	25 A
Courant assigné à 30°C	25 A
Courant assigné à 35°C	25 A
Courant assigné à 40°C	25 A
Courant assigné à 45°C	25 A
Courant assigné à 50°C	25 A
Courant assigné à 55°C	25 A
Courant assigné à 60°C	25 A

# Installation, montage

Courant assigné à 65°C

Courant assigné à 70°C

Couple de serrage nominal borne haute	3,60 - 3,60 Nm
Couple de serrage nominal borne basse	3,60 - 3,60 Nm
Type de raccordement haut pour produits modulaires	Borne à vis

Type de raccordement bas pour produits modulaires Borne biconnect

#### Tension

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 400 V

Type de tension d'alimentation	AC
Tension assignée d'isolement	400 V
Valeur rigidité diélectrique du circuit prin- cipal	2 kV
Tension assignée de tenue aux chocs	4 000 V
Tension assignée de tenue aux chocs selon IEC 60947-3	6 000 V
Tension maxi d'utilisation	440 V
Fréquence	
Fréquence	50 - 50 Hz
Capacité	
Nombre de modules	4
Compatibilité	
Compatible avec montage Rail DIN	Oui
Sécurité	
Type de protection différentielle	В
Classe de protection (IP)	IP20
Raccordement	
Section de raccord bornes aval en câble rigide	1 - 25 mm²
Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple	1 - 16 mm²
Puissance	
Puissance dissipée totale sous IN	1,98 W
Conditions d'utilisation	
Altitude max.	2 000 m
Température de service	-25 - 70 °C
Endurance	
Endurance électrique en nombre de cycles	10 000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	20 000
Connectivité	
Type de raccordement	Borne à vis
Alignement des bornes hautes pour appa- reils modulaires	Bornes alignées
Alignement des bornes basses pour appa- reils modulaires	Bornes alignées
Dimensions	
Hauteur	85 mm
Largeur	72 mm