



EPN528



## Télerupteur 2O+2F 24V

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
Courant de repos	6 mA

#### Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

#### Raccordement

Type de contact	2O+2F
Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
Nombre de contacts	2

#### Tension

Tension circuit de commande en CA	24 - 24 V
Tension circuit de commande en CC	12 - 12 V
Tension de commande 2	12 - 12 V
Tension de commande 1	24 - 24 V
Tension assignée d'isolement	400 V

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 40 °C
Température de stockage/transport	-40 - 80 °C

#### Connectivité

Type de connection/prise	Borne à vis
--------------------------	-------------

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	2,40 W
Consommation à l'appel	55 VA

#### Dimensions

Hauteur	83 mm
Largeur	35 mm
Profondeur	63 mm

#### Éclairage

Charge max. de lampe fluorescente	800 VA
-----------------------------------	--------