



ERC263

**Contacteur à commande manuelle 63A, 2F, 230V**

**Caractéristiques techniques**

**Raccordement**

Type de contact	2NO
Nombre de contacts	2
Section de raccordement en câble souple	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 25 mm <sup>2</sup>

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

**Capacité**

Nombre de modules	3
-------------------	---

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Tension**

Tension assignée de tenue aux chocs	4 000 V
Tension assignée d'isolement	440 V
Tension circuit de commande en CA	230 - 230 V
Tension circuit de commande en CC	0 - 0 V

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-10 - 50 °C
Température de stockage/transport	-40 - 80 °C

**Endurance**

Endurance mécanique nombre de manœuvres	1 000 000
Endurance électrique en nombre de cycles	30 000

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	11,50 W
Consommation à l'appel	62,50 VA

**Dimensions**

Hauteur	85 mm
Largeur	54 mm
Profondeur	60 mm

**Équipement**

Nombre de contacts à fermeture	2
--------------------------------	---

Nombre de contacts à ouverture

0

Avec curseur pour commutation manuelle

Oui