



ESC125S



Contacteur silencieux 25A, 1F, 230V

Caractéristiques techniques

Raccordement

Type de contacts	1NO
Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1 - 10 mm ²

Courant électrique

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs	4 000 V
Tension assignée d'isolement	250 V
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension circuit de commande en CA	230 - 230 V
Tension circuit de commande en CC	0 - 0 V

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 50 °C
Température de stockage/transport	-40 - 80 °C

Usage

Catégorie d'emploi	AC-7a/AC-7b
--------------------	-------------

Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	100 000
Endurance électrique en nombre de cycles	30 000

Textes

Conseil de sécurité	Les contacteurs silencieux ne sont pas adaptés à une utilisation intensive (alimentation 24/7). Pour ces cas, des contacteurs industriels doivent être utilisés.
---------------------	--

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	3,70 W
Consommation à l'appel	2,50 VA

Dimensions

Hauteur	83 mm
Largeur	17,85 mm
Profondeur	60 mm

Equipement

Nombre de contacts NO	1
Nombre de contacts NC	0
Avec interrupteur pour commutation manuelle	Non

Installation, montage

Couple de serrage	1,20 - 1,20 Nm
-------------------	----------------