



ESC440



## Contacteur 40A, 4F, 230V

### Caractéristiques techniques

#### Raccordement

Type de contact	4NO
Nombre de contacts	4
Section de raccordement en câble souple	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 25 mm <sup>2</sup>

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	40 A
-------------------------	------

#### Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

#### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

#### Tension

Tension assignée de tenue aux chocs	4 000 V
Tension assignée d'isolement	440 V
Tension circuit de commande en CA	230 - 230 V
Tension circuit de commande en CC	0 - 0 V

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 50 °C
Température de stockage/transport	-40 - 80 °C

#### Endurance

Endurance mécanique nombre de manœuvres	100 000
Endurance électrique en nombre de cycles	30 000

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	14,30 W
Consommation à l'appel	62,50 VA

#### Dimensions

Hauteur	85 mm
Largeur	54 mm
Profondeur	60 mm

#### Équipement

Nombre de contacts à fermeture	4
--------------------------------	---

Nombre de contacts à ouverture

0

Avec curseur pour commutation manuelle

Non