



EU300

### Relais de contrôle phase triphasé 400 V

#### Caractéristiques techniques

##### Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 55 °C
Température de stockage/transport	-40 - 70 °C

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

##### Dimensions

Hauteur	85 mm
Profondeur	64 mm

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	4 W
-----------------------------------	-----

##### Connectivité

Type de raccordement	Borne à vis
----------------------	-------------

##### Courant électrique

Courant assigné d'emploi en AC1	8 A
---------------------------------	-----

##### Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------