



EC050

### Compteur divisionnaire monophasé direct 32A 1M

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Type de pôles	1P+N
---------------	------

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	32 A
Courant de circuit de mesure maximum	32 A

##### Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

##### Connectivité

Type de raccordement	Raccordement direct
----------------------	---------------------

##### Equipement

Type d'émetteur d'impulsion	Optique
-----------------------------	---------

##### Compatibilité

Convient pour	Achat
---------------	-------

##### Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

##### Mesure

Système de mesure	Mesure directe
Type d'appareil de mesure	Électronique
Plage de mesure de la fréquence	50 - 60 Hz

##### Alimentation électrique

Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie	1
---	---

##### Fonctions

Classe de précision	B
Type de code douane	Tarif simple

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 45 °C
Température de stockage/transport	-25 - 70 °C

##### Puissance

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Puissance consommée VA	6,70 VA
Puissance dissipée totale sous IN	6,70 W
<b>Fréquence</b>	
Fréquence	50 - 50 Hz