



EC050

Compteur divisionnaire monophasé direct 32A 1M

Caractéristiques techniques

Architecture

Type de pôles	1P+N
---------------	------

Courant électrique

Courant assigné nominal	32 A
Courant de circuit de mesure maximum	32 A

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Connectivité

Type de raccordement	Raccordement direct
----------------------	---------------------

Principaux attributs électriques

Type d'émetteur d'impulsion	Optique
-----------------------------	---------

Compatibilité

Adapté à	Achat
----------	-------

Mesure

Système de mesure	Mesure directe
Type d'appareil de mesure	Electronique
Plage de mesure de la fréquence	50 - 60 Hz

Alimentation électrique

Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie	1
---	---

Fonctions

Classe de précision	B
Type de code douane	Tarif simple

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 45 °C
Température de stockage/transport	-25 - 70 °C

Puissance

Puissance consommée VA	6,70 VA
Puissance dissipée totale sous IN	6,70 W