



EC154M

**Compteur divisionnaire monophasé direct 63A - homologation MID**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type de pôles 1P+N

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 63 A

Courant de circuit de mesure maximum 63 A

**Capacité**

Nombre de modules 3

**Connectivité**

Type de connexion/prise Raccordement direct

**Dimensions**

Hauteur 90 mm

Largeur 52,50 mm

**Principaux attributs électriques**

Type d'émetteur d'impulsion Electrique

**Compatibilité**

Adapté à Achat

**Mesure**

Système de mesure Mesure directe

Type d'appareil de mesure Electronique

Plage de mesure de la fréquence 50 - 60 Hz

**Alimentation électrique**

Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie 1

**Fonctions**

Classe de précision B

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

**Conditions d'utilisation**

Température de service -10 - 55 °C

Température de stockage/transport -20 - 70 °C

**Puissance**

---

Puissance consommée VA	1,30 VA
Puissance dissipée totale sous IN	0,20 W

---