



EC453

Pack afficheur modulaire des consommations multi-énergies RT2012

Caractéristiques techniques

Architecture

Type de pôles	1P+N
---------------	------

Courant électrique

Courant de circuit de mesure maximum	90 A
--------------------------------------	------

Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

Connectivité

Type de connection / prise	QuickConnect
----------------------------	--------------

Mesure

Plage de mesure de la fréquence	50 - 50 Hz
---------------------------------	------------

Fonctions

Classe de précision	0,05
---------------------	------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Puissance

Puissance consommée VA	3 VA
------------------------	------

Puissance dissipée totale sous IN	3 W
-----------------------------------	-----