

HA357

Interrupteur à coupure apparente 3P 400A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 400 A

Courant assigné admissible courte durée
 Icw IEC 60947 9 kA

Architecture

Nombre de pôles 3

Type d'organe de commande Poignée rotative longue

Type de boîtier Produit complet

Dimensions

Hauteur 235 mm

Largeur 230 mm

Profondeur 165 mm

Couvercle, porte

Cadenassable Oui

Sécurité

Indice de protection IP IP00

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 1x 240 mm²

Tension

Tension assignée d'isolement 1 000 V

Tension assignée de tenue aux chocs 8 000 V

Puissance

Puissance dissipée par pôle à In 14,40 W

Puissance dissipée totale sous IN 43,20 W

Puissance d'emploi à 400 V en AC1 263 000 W

Commandes et indicateurs

Commande motorisée intégrée Non

Conditions d'utilisation

Température de service -20 - 70 °C