



HAB403

Interrupteur à coupure apparente 4P 32A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	32 A
Courant assigné d'emploi en AC21	32 A
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B	32 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B	32 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A	32 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B	32 A
Pouvoir de fermeture en court-circuit Icm sous 415 V AC selon IEC 60947-3	1,80 kA
Courant assigné admissible sous 1 seconde IEC 60947	1,26 kA
Courant assigné admissible courte durée Icw IEC 60947	1,26 kA

Architecture

Type de pôles	4P
Type d'organe de commande	Poignée rotative courte
Nombre de pôles	4

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	16 mm ²
---	--------------------

Tension

Tension assignée d'isolement	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8 000 V
Tension assignée d'emploi Ue	380 - 415 V

Puissance

Puissance dissipée par pôle à IN	0,60 W
Puissance dissipée totale sous IN	2,40 W
Puissance d'emploi à 400 V en AC1	21 000 W
Puissance d'emploi à 400 V en AC-23	14 000 W

Installation, montage

Couple de serrage	2 - 2,2 Nm
-------------------	------------

Équipement

Commande motorisée optionnelle	Non
Nombre contact auxiliaire inverseur	0

Nombre contact auxiliaire à ouverture	0
Nombre contact auxiliaire à fermeture	0
Conditions d'utilisation	
Température de service	-20 - 70 °C
Couvercle, porte	
Cadenassable	Oui
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Fréquence	
Fréquence	50 - 50 Hz
Connectivité	
Type de connexion/prise	Borne à vis
Fonctions	
Inverseur	Non
Fonction interrupteur arrêt d'urgence	Non
Fonction Interrupteur principal	Oui
Fonction interrupteur condamnation pour maintenance	Oui
Fonction Interrupteur sécurité	Oui
Fonction Interrupteur sectionneur	Oui
Capacité	
Nombre de modules	3,42