



HDA260F



Disjoncteur de branchement différentiel 2P 60A 500mA instantané

Caractéristiques techniques

Architecture

Courbe	NA
Type de pôles	1P+N
Nombre de pôles	2
Position du neutre	Gauche

Installation, montage

Montage	Platine de fixation
Couple de serrage	4 - 4 Nm

Tension

Tension assignée d'isolement	4 000 V
Tension assignée d'emploi Ue	250 - 250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal	60 A
Courant différentiel assigné	500 mA

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 16 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1 - 25 mm ²

Dimensions

Hauteur	198 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	76 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	13 W
-----------------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 40 °C
Température de stockage/transport	-25 - 70 °C

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Type de protection différentielle	AC G