



HDA260S

## Disjoncteur de branchement différentiel 2P 30/60A 500mA selectif

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Type de pôles	1P+N
Nombre de pôles	2

#### Installation, montage

Montage	Platine de fixation
---------	---------------------

#### Tension

Tension assignée d'isolement	4 000 V
Tension assignée d'emploi Ue	250 - 250 V

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	60 A
-------------------------	------

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1 - 25 mm <sup>2</sup>

#### Dimensions

Hauteur	198 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	76 mm