



EE883



## Détecteur de mouvement hyper-fréquence plafond saillie 360° Blanc IP54

### Caractéristiques techniques

#### Détection

Angle de détection	360 - 360
Type de capteur	Détecteur de mouvement

#### Réglages

Plage de temporisation	5 S - 15 Min
------------------------	--------------

#### Éclairage

Luminosité de déclenchement, réglable	2 - 1 000 lx
---------------------------------------	--------------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

#### Dimensions

Profondeur de montage	0
Hauteur de montage recommandée	2,50 - 2,50 m

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 50 °C
------------------------	-------------

#### Matière

Couleur	Blanc polaire
Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)

#### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP54
---------------------------	------

#### Installation, montage

Montage	En saillie
Adapté à un usage extérieur	Oui

#### Textes

Function	Commutation en parallèle de plusieurs détecteurs pour l'extension de la zone de détection
Mode de montage	Pour montage en plafond