



EG203P

Programmateur modulaire électronique chauff élec avec fil pilote 2 zones 7j 230V

Caractéristiques techniques

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Fonctions

| | |
|-----------------------------|-----|
| Réserve de marche années | 5 y |
| Avec synchronisation réseau | Oui |
| Avec synchronisation quartz | Oui |

Equipement

| | |
|--------------------------------|-------|
| Précision de marche par jour | 1,5 s |
| Avec un programme à impulsions | Non |
| Nombre de canaux | 2 |

Raccordement

| | |
|---|--------------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 1 - 6 mm ² |
| Section de raccordement en câble rigide | 1.5 - 10 mm ² |

Réglages

| | |
|------------------------|-----|
| Programme journalier | Non |
| Programme hebdomadaire | Oui |
| Programme annuel | Non |

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -5 - +45 °C |
|------------------------|-------------|

Dimensions

| | |
|------------|-------|
| Hauteur | 85 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Profondeur | 64 mm |