



EH711



**Interruuteur horaire 72x72 électromécanique 1 voie sur 24 heures avec réserve**

**Caractéristiques techniques**

**Equipement**

Nombre de canaux	1
------------------	---

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Puissance**

Puissance absorbée (en fonctionnement)	0,50 VA
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	1 000 W
P max. avec lampes à incandescence	1 000 - 1 000 W
Pertes en puissance à pleine charge	1 W

**Fonctions**

Nombre de canaux de fonctions	1
-------------------------------	---

**Raccordement**

Nombre de contacts	1
Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1 - 4 mm <sup>2</sup>

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-10 - +45 °C
------------------------	--------------

**Dimensions**

Hauteur	72 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	48,50 mm

**Textes**

Type de commutation	Inverseur
Mode d'installation	Pour montage en saillie
Type de raccordement	Avec bornes à vis

**Endurance**

Endurance électrique à charge nominale en AC1 en nombre de cycles	50 000
---	--------

**Tension**

Tension assignée d'emploi Ue	196 - 253 V
------------------------------	-------------

**Réglages**

