EPS510B



Télérupteur 1F 230V Sans Vis avec passage de barre

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A
Courant de repos	6 mA

Capacité

Nombre de modules	1

Raccordement

Type de contact	1NO
Section de raccordement en câble souple	1 - 2.5 mm²
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 2.5 mm²
Nombre de contacts	1

Tension

Tension circuit de commande en CA	230 - 230 V
Tension circuit de commande en CC	110 - 110 V
Tension de commande 2	110 - 110 V
Tension de commande 1	230 - 230 V
Tension assignée d'isolement	250 V

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 40 °C
Température de stockage/transport	-40 - 80 °C

Connectivité

Type de connection / prise	QuickConnect

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	1,20 W
Consommation à l'appel	25 VA

Dimensions

Hauteur	83 mm
Largeur	17,50 mm
Profondeur	63 mm

Éclairage

Charge max. de lampe fluorescente	800 VA

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification