



HHA080H

## Disjoncteur Boîtier Moulé h3 x160 TM ADJ 3P3D 80A 25kA CTC

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	80 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC 60947-2	25 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240 V AC selon IEC 60947-2	35 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC 60947-2	25 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC 60947-2	20 kA

#### Architecture

Nombre de pôles	3
-----------------	---

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Tension

Tension assignée de tenue aux chocs	8 000 V
Tension assignée d'isolement	690 V
Tension assignée d'emploi Ue	220 - 415 V

#### Fonctions

Unité de déclenchement	TM A/F
------------------------	--------

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	32,10 W
-----------------------------------	---------

#### Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	1 000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	4 000

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP4X
-------------------------	------

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	4 - 70 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	4 - 95 mm <sup>2</sup>

#### Installation, montage

Couple de serrage	6 - 6 Nm
Position de montage/connexion	Devant

**Connectivité**

---

Type de connection/prise	Borne à vis
--------------------------	-------------

**Couvercle, porte**

---

Cadenassable	Oui
--------------	-----

**Dimensions**

---

Hauteur	130 mm
---------	--------

---

Largeur	75 mm
---------	-------

---

Profondeur	68 mm
------------	-------