



ETC425

Contacteur Jour-Nuit 25A, 4F, 230V

Caractéristiques techniques

Type de commande	Jour Nuit
Nombre de pôles	4 P
Nombre de modules	2
Tension assignée d'emploi Ue	400 V
Fréquence assignée	50 Hz
Tension assignée d'isolement	440 V
Tension circuit de commande en CC	0 V
Tension circuit de commande en CA	230 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Courant assigné nominal	25 A
Courant thermique en air libre	25 A
Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie A	25 A
Courant assigné d'emploi en AC7 catégorie B	8.5 A
Profondeur produit installé	64 mm
Hauteur produit installé	83 mm
Largeur produit installé	35.75 mm
Consommation à l'appel	21 VA
Consommation de maintien	3.4 VA
Puissance dissipée totale sous IN	9.4 W
Puissance dissipée par contact	1.5 W
Puissance dissipée par la commande	3.4 W
Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie A	4.6 kW
Puissance d'emploi à 230V en AC7 en catégorie B	880 W
Puissance d'emploi à 400V en AC7 en catégorie A	13.8 kW
Puissance d'emploi à 400V en AC7 en catégorie B	2.6 kW
Temps de réponse à l'ouverture	15 ms
Temps de reponse à la fermeture	25 ms
Valeur ohmique nominale de la bobine	3150 Ω
Endurance électrique en nombre de cycles	30000

Endurance mécanique nombre de manoeuvres	1000000
Puissance Max. avec tubes fluo compensés parallèle	810 VA
Lampes fluorescentes compensées duo	1990 VA
charge max. de lampe fluorescente	950 VA
P max. avec lampes à incandescence	1900 W
Couple de serrage	1,2Nm
Section de raccordement en câble souple	1 / 6mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1 / 10 mm ²
Nombre de contacts	4
Type de contact	4F
Type de connexion	cage à vis
Section de raccordement en câble rigide pour la commande	1 / 10 mm ²
Accessoirable	Oui
commande sur place/manuelle	Oui
Directive européenne WEEE	concerné
Indice de protection IP	IP2X
Classe de protection	classe II
Température de service	-10...50 °C
Température de stockage/transport	-40...80 °C