



HI460

Commutateur 4 pôles 800A

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'isolement	1 000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12 000 V

Courant électrique

Courant assigné nominal	800 A
Courant assigné admissible IcwW IEC 60947	64 kA
Courant court-circuit avec fusible gl-gG	50 kA

Puissance

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	526 000 W
Puissance dissipée totale sous IN	166,80 W

Architecture

Nombre de pôles	4
Type d'organe de commande	Poignée rotative longue
Type de pôles	4P

Dimensions

Hauteur	321 mm
Largeur	466 mm
Profondeur	375 mm

Commandes et indicateurs

Commande motorisée intégrée	Non
-----------------------------	-----

Couvercle, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP00
---------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	4x 185 mm ²
---	------------------------