



EVN012



IP20



Télévariateur universel 300W Confort

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension de service	230 - 230 V

Connectivité

Système bus radio-KNX	Non
-----------------------	-----

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Gris
Code RAL	9001
Matière	Plastique, Thermoplastique

Dimensions

Hauteur	90 mm
Largeur	17,50 mm
Profondeur	65 mm

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir simple
---------------------------	-----------------

Puissance

Puissance absorbée (fonctionnement)	2,10 VA
Puissance absorbée (veille)	0,2 W
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	300 W
P max. avec lampes à incandescence	300 - 300 W

Éclairage

Lampes LED réglables 230 V	60 - 60 W
----------------------------	-----------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - +45 °C
------------------------	--------------

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 6 mm ²
Section de raccordement en câble souple	1.5 - 6 mm ²

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Textes

Fusible	Avec protection électronique contre les courts-circuits et les surcharges
Mode de montage	Pour un montage sur rail DIN
Principe de variation	Reconnaissance de charge automatique
Raccordement	Raccordement pour poussoir éclairable (max. 5 mA) ou standard
Type de raccordement	Avec bornes à vis
