



FN004E

**Armoire d'angle, quadro evo 400x400x1900**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	1 900 mm
Largeur	400 mm
Profondeur	400 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1,50 mm

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP55
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Sans serrure
Résistance aux chocs IK	IK10

**Equipement**

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Nombre de rangées	0

**Installation, montage**

Montage sur	Fixation au sol
Adapté à un usage extérieur	Non

**Matière**

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement	Laqué
Matériau	Acier
Finition	Brillant

**Couvercle, porte**

Nombre de portes	0
Couvercle/porte transparent(e)	Non

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	1 600 A
-------------------------	---------