



FU52DN



Coffret, NewVegaD, 987x550x150mm, encastré 5 rangées, 120 modules

Caractéristiques techniques

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles

4

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur

Non

Montage sur

Encastré

Courant électrique

Courant assigné nominal

160 A

Equipement

Nombre de rails

5

Nombre de rangées

5

Nombre de travée de large

2

Avec fermeture

Non

Borne à conducteur neutre

Non

Borne de mise à la terre

Non

Plaque de montage incluse

Non

Capacité

Nombre de modules

120

Dimensions

Hauteur

987 mm

Largeur

600 mm

Profondeur

150 mm

Largeur de montage

550 mm

Profondeur de montage

110 mm

Largeur en modules

24

Couvercle, porte

Couvercle/porte transparent(e)

Non

Matière

Matériau

Métal, Plastique

Code RAL

9010

Couleur

Blanc pur

Sécurité

Classe de protection

Classe II

Résistance aux chocs IK

IK07

Classe de protection (IP)

IP30

Type de verrouillage

Sans serrure