



HA362

Interrupteur à coupure apparente 3P 1250A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 1 250 A

Courant assigné admissible courte durée
 I_{cw} IEC 60947 50 kA

Architecture

Nombre de pôles 3

Type d'organe de commande Poignée rotative longue

Type de boîtier Produit complet

Couvercle, porte

Cadenassable Oui

Sécurité

Indice de protection IP IP00

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 4x 185 mm²

Tension

Tension assignée d'isolement 1 000 V

Tension assignée de tenue aux chocs 12 000 V

Puissance

Puissance dissipée par pôle à I_n 85 W

Puissance dissipée totale sous I_N 255 W

Puissance d'emploi à 400 V en AC1 822 000 W

Commandes et indicateurs

Commande motorisée intégrée Non

Conditions d'utilisation

Température de service -20 - 70 °C