

HMS080DC

**Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P160 TM ADJ 3P3D 80A 50kA CTC**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

|   |       |
|---|-------|
| Courant assigné nominal   | 80 A  |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC 60947-2     | 50 kA |
| Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240 V AC selon IEC 60947-2     | 65 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC 60947-2 | 65 kA |
| Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC 60947-2 | 50 kA |

**Architecture**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Nombre de pôles           | 3               |
| Type d'organe de commande | Manette         |
| Type de boitier           | Produit complet |
| Position du neutre        | Sans neutre     |

**Fréquence**

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

**Tension**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Tension assignée de tenue aux chocs | 8 000 V     |
| Tension assignée d'isolement        | 800 V       |
| Tension assignée d'emploi Ue        | 220 - 690 V |

**Fonctions**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Unité de déclenchement | TM A/A |
|------------------------|--------|

**Puissance**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 17,70 W |
|-----------------------------------|---------|

**Endurance**

|  |        |
|--|--------|
| Endurance électrique en nombre de cycles | 10 000 |
| Endurance mécanique nombre de manœuvres  | 40 000 |

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP4X |
|-------------------------|------|

**Raccordement**

|   |                        |
|---|------------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 6 - 70 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement en câble rigide | 6 - 95 mm <sup>2</sup> |

**Connectivité**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Type de connection/prise | Borne à vis |
|--------------------------|-------------|

**Couvercle, porte**

|              |     |
|--------------|-----|
| Cadenassable | Oui |
|--------------|-----|

**Câble**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Matériau du câble | Cuivre |
|-------------------|--------|

**Compatibilité**

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Compatible avec bloc différentiel | Non |
|-----------------------------------|-----|

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Compatible avec montage Rail DIN | Non |
|----------------------------------|-----|

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Convient au tableau de distribution | Oui |
|-------------------------------------|-----|

**Dimensions**

|         |        |
|---------|--------|
| Hauteur | 130 mm |
|---------|--------|

|         |       |
|---------|-------|
| Largeur | 90 mm |
|---------|-------|

|            |       |
|------------|-------|
| Profondeur | 97 mm |
|------------|-------|

**Installation, montage**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Position de montage/connexion | Devant |
|-------------------------------|--------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Couple de serrage | 6 - 6 Nm |
|-------------------|----------|

**Principaux attributs électriques**

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Couple de serrage nominal borne basse | 6 - 6 Nm |
|---------------------------------------|----------|

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Couple de serrage nominal borne haute | 6 - 6 Nm |
|---------------------------------------|----------|

**Protection électrique**

|  |              |
|--|--------------|
| Protection instantanée (Ii) : crans de réglage | 6, 8, 10, 12 |
|--|--------------|