



HDA260S

## Disjoncteur de branchement différentiel 2P 30/60A 500mA selectif

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Type de pôles	1P+N
Nombre de pôles	2
Position du neutre	Gauche

#### Installation, montage

Montage	Platine de fixation
Couple de serrage	4 - 4 Nm

#### Tension

Tension assignée d'isolement	4 000 V
Tension assignée d'emploi Ue	250 - 250 V

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	60 A
Courant différentiel assigné	500 mA

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1 - 25 mm <sup>2</sup>

#### Dimensions

Hauteur	198 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	76 mm

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	13 W
-----------------------------------	------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Commandes et indicateurs

Visualisation du défaut différentiel	Non
--------------------------------------	-----

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 40 °C
Température de stockage/transport	-25 - 70 °C

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP40
-------------------------	------

