



HDA430S



## Disjoncteur de branchement différentiel 4P 10/30A 500mA selectif

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Type de pôles	3P+N
Nombre de pôles	4
Position du neutre	Gauche
Nombre de pole protégé	3

#### Installation, montage

Montage	Platine de fixation
Couple de serrage	4 - 4 Nm

#### Tension

Tension assignée d'isolement	4 000 V
Tension assignée d'emploi Ue	440 - 440 V
Type de tension d'alimentation	AC

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	30 A
Courant différentiel assigné	500 mA

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 16 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1 - 25 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	16 - 16 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	25 - 25 mm <sup>2</sup>

#### Dimensions

Hauteur	198 mm
Largeur	115 mm
Profondeur	76 mm

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	24 W
-----------------------------------	------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Commandes et indicateurs

Visualisation du défaut différentiel	Non
--------------------------------------	-----

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 40 °C
Température de stockage/transport	-25 - 70 °C

---

**Déclenchements**

Protégé contre les déclenchements intempestifs	Oui
--	-----

---

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP40
Type de protection différentielle	AC SEL

---

**Equipement**

Plombable	Oui
-----------	-----