



HED251H

Disjoncteur boîtier moulé h630 4P 70kA 250A LSI

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC 60947-2	70 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240 V AC selon IEC 60947-2	100 kA

Architecture

Type de pôles	4P4D N:0/50/100%
---------------	------------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs	8 000 V
Tension assignée d'isolement	800 V

Fonctions

Unité de déclenchement	LSI
------------------------	-----

Principaux attributs électriques

Temps de déclenchement déclencheur magnétique	100 - 200 ms
-----------------------------------------------	--------------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	24,60 W
-----------------------------------	---------

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	1 000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	4 000

Sécurité

Indice de protection IP	IP4X
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 70 °C
------------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	35 - 240 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	35 - 240 mm ²
Type de connexion/prise	Plage de raccordement

Installation, montage

Couple de serrage	22 - 22 Nm
Position de montage/connexion	Devant
Réglages	
<hr/>	
Règlage plage court circuit, à temporisation courte	0 - 0 A