

HW1W412FS

**Interrupteur Ouvert HW1 1250A 4P Fixe**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 1 250 A

Courant de courte durée admissible I<sub>cw</sub> t=1  
S 220 - 240 V AC selon IEC 60947-3 55 kA

Courant de courte durée admissible I<sub>cw</sub> t=1  
S 380 - 415 V AC selon IEC 60947-3 55 kA

**Architecture**

Nombre de pôles 4

Type de boîtier Produit complet

**Tension**

Tension assignée d'isolement 1 000 V

Tension assignée de tenue aux chocs 12 000 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Conditions d'utilisation**

Température de service -25 - 70 °C