



HW2E325DB

## Disjoncteur Ouvert HW2 66kA 2500A 3P Débrochable pour TU sentinel

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	2 500 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC 60947-2	66 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC 60947-2	66 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC 60947-2	66 kA

#### Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	8 000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	25 000

#### Tension

Tension assignée d'isolement	1 000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12 000 V
Type de tension d'alimentation	AC

#### Valeur de résistance

Résistance interne	0
--------------------	---

#### Architecture

Nombre de pôles	3
Nombre de pole protégé	3
Type de boîtier	Débrochable
Type de pôles	3P3D

#### Déclenchements

Temps de reponse à la fermeture	50 ms
---------------------------------	-------

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	359,40 W
-----------------------------------	----------