



HMB399



## Disjoncteur 3P 15kA B-125A 4.5M

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Type de pôles	3P
Courbe	B

#### Tension

Tension assignée d'emploi Ue	415 - 415 V
Type de tension d'alimentation	AC
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6 000 V

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Installation, montage

Couple de serrage	3,5 - 5,0 Nm
Type de raccordement haut pour produits modulaires	Borne à vis
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne à vis

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
Pouvoir de coupure nominal Ics AC selon IEC 60898-1	7,50 kA
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1	15 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230V AC selon IEC 60947-2	15 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2	15 kA
Courant assigné à 30°C	125 A
Courant assigné à 35°C	122 A
Courant nominal à 40°C	119 A
Courant assigné à 20°C	115,70 A
Courant assigné à 20°C	112 A
Courant assigné à 55°C	109,10 A
Courant assigné à 60°C	105,60 A

#### Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1	15 kA
Couple de serrage nominal borne basse	3,60 - 3,60 Nm

**Puissance**

---

Puissance dissipée totale sous IN	34,93 W
-----------------------------------	---------

---

**Endurance**

---

Endurance électrique en nombre de cycles	4 000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	20 000

---

**Raccordement**

---

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1 - 70 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1 - 50 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	50 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	70 mm <sup>2</sup>

---

**Conditions d'utilisation**

---

Degré de pollution suivant IEC 60664/IEC 60947-2	3
Tropicalisation/humidité/Exécution	Tous climats
Température de service	-25 - 70 °C

---

**Capacité**

---

Nombre de modules	4,50
-------------------	------

---

**Connectivité**

---

Alignement des bornes hautes pour produits modulaires	Bornes alignées
Alignement des bornes basses pour produits modulaires	Bornes alignées

---

**Dimensions**

---

Hauteur	90 mm
Largeur	80 mm
Profondeur	70 mm

---