



HW2E416FB

## Disjoncteur Ouvert HW2 66kA 1600A 4P Fixe pour TU sentinel

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	1 600 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC 60947-2	66 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC 60947-2	66 kA
Pouvoir de coupure de service Ics sous 400 V AC selon IEC 60947-2	66 kA

#### Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	8 000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	25 000

#### Tension

Tension assignée d'isolement	1 000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12 000 V
Type de tension d'alimentation	AC

#### Valeur de résistance

Résistance interne	9 $\mu\Omega$
--------------------	---------------

#### Architecture

Nombre de pôles	4
Type de boîtier	Produit complet

#### Déclenchements

Temps de réponse à la fermeture	50 ms
---------------------------------	-------