



Moteur de rechargement 200-250V AC 50/60Hz HW1 (MO)

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 1 A

Tension

Type de tension d'alimentation AC

Tension assignée d'isolement 450 V

Tension assignée de tenue aux chocs 6 000 V

Tension circuit de commande en CA 200 - 250 V

Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 70 °C

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

HWX004H