



HWX004H

## Moteur de rechargement 200-250V AC 50/60Hz HW1 (MO)

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	1 A
-------------------------	-----

#### Tension

Type de tension d'alimentation	AC
Tension assignée d'isolement	450 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6 000 V
Tension circuit de commande en CA	200 - 250 V

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 70 °C
------------------------	-------------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------